



## Stojeće ljestve s platformom, jednostrane, broj gazišta uključujući platformu: 8



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966272 8
GTIN	4003866404780
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Stojeće stepenaste ljestve s gazištima dubine 80 mm. Radna platforma velike površine obložena aluminijskim rebrastim limom (380×390 mm). Aluminijska polica za odlaganje. 2 standardna rukohvata za sigurno penjanje i spuštanje. Optimalna stabilnost zahvaljujući 2 vrlo čvrste Perlon trake koje sprječavaju širenje ljestvi (od 5 stupnjeva).

#### Standard:

**EN 131.**

### Tehnički opis

Visina platforme bez ograde	2,07 m
Broj stepenica uključujući platformu	8
Standard	EN 131
Dostupna zdjelica za odlaganje	da
Dubina platforme	390 mm

Prohodnost	jednostrano
Težina	17 kg
Dubina prečke/stepenice	80 mm
Radna visina cca	4,1 m
Rukohvat	2
Širina platforme	380 mm
Osigurač širenja	2 vrlo čvrsta perlonska pojasa
donja vanjska širina	0,74 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Safer Step	da
Vrsta proizvoda	Ljestve za platformu