



## Podest s gazištima, pokretni, jednostrani, broj gazišta uključujući platformu: 3



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966220 3
GTIN	4003866419715
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Ergonomična gazišta podesta, dubine 200 mm (60° nagib gazišta). Prostrana platforma (600×800 mm) s ogradom (1,00 m visine) i profilima za oslanjanje stopala i koljena. Četiri zakretna kotačića Ø 125 mm (2 s kočnicom).

#### Standard:

DIN EN 131-7

#### Napomena:

- Rukohvat nije uključen u isporuku. Naručite ga zasebno pod br. 966225.
- Isporučuje se u dijelovima koji se jednostavno montiraju. Isporuka bez montaže.

### Tehnički opis

Broj stepenica uključujući platformu	3
Dubina platforme	800 mm
Prohodnost	jednostrano
Visina platforme bez ograde	0,72 m

Ø upravljačkih kotačića	125 mm
Težina	28,5 kg
Dubina osnovne površine	1,27 m
Broj upravljačkih kotačića bez kočnice	2
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2
Širina platforme	600 mm
s rukohvatom za platformu	da
Nagib stepenica	60 stupanj
Dubina prečke/stepenice	200 mm
Širina osnovne površine	0,77 m
Standard	DIN EN 131-7
Izvedba nagazne površine	Stuba
Letvica u razini koljena	da
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Two-hands-free princip	da
Vrsta proizvoda	Stepenica za podest