



Ubodna pila, tip: 723415



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078210 723415
GTIN	4014586839332
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Robusne i višenamjenske ubodne pile s metalnim kućištem prijenosa i zaštitom od preopterećenja.

Robusna ubodna metaln pila za **precizne rezove** čak i teško obradivih materijala (npr. INOX)

- **Posebno miran rad zbog točnog izjednačenja mase.**
- **Kut lista pileomogućava također dobro odvođenje odvojenih čestica.**
- **Odvođenje strugotina – usisavanje ili puhanje.**

Dio isporuke:

Uključuje zaštitu od strugotina.

Uključuje 2 x list pile.

Napomena:

Listove ubodne pile naći ćete pod art. 588800.

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073808 – 073840.

Oznaka proizvođača: ASTE 638

Prihvat snaga: 450 W

Broj okretaja: 1050 - 2600 min⁻¹

maksimalna debljina pile za čelik: 10 mm

maksimalna debljina pile za INOX: 6 mm

Hod njihala: preinačeno

Tehnički opis

maksimalna debljina pile za čelik	10 mm
prikladni listovi ubodne pile	Na upit
Posebnost	krute vodilice, univerzalne
Oznaka proizvođača	ASTE 638
maksimalna debljina pile za INOX	6 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Težina	2,2 kg
Prihvat snaga	450 W
Hod njihala	preinačeno
Broj okretaja	1050 - 2600 min ⁻¹
Oblik konstrukcije	Oblik štapa
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Garniture listova ubodne pile oznaka T118AF	588400 T118AF
Garniture listova ubodne pile oznaka T318A	588400 T318A
Garniture listova ubodne pile oznaka T118A	588400 T118A
Garniture listova ubodne pile oznaka T318B	588400 T318B
Garniture listova ubodne pile oznaka T127D	588400 T127D
Garniture listova ubodne pile oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Garniture listova ubodne pile oznaka T118B	588400 T118B