

Garant**Spiralno svrdlo HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 2,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	114500 2,5
GTIN	4045197019707
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:****Pojačano povećanje jezgre.**

Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:**Maksimalna dubina bušenja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Duljina žlijeba za odvođenje L_c	30 mm
Nazivni Ø D_c	2,5 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ²	0,02 mm/okr
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ø drške D_s	2,5 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Standard	DIN 338
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	26,3 mm
Kut vrha	130 stupanj
Drška	Cilindrična drška
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	HSS E
Kut spirale	35 stupanj
Unutaranje hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	6 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		