

**Automatska maska za varenje, tekstil optrel® weldcap, tip: WELDCAP****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097945 WELDCAP
GTIN	7640127614587
Razred artikla	09U

Opis**Izvedba:**

Lagana i udobna maska za varenje od perivog materijala i velikog vidnog polja. Automatski filter za zamračenje s **dodatnim načinom rada za brušenje**.

- **Tamni stupanj zaštite: 9 – 12. Mogućnost kontinuiranog podešavanja s pomoću okretnog gumba.**
- **Stupanj svjetline: 3**
- **S litijском baterijom od 3V (vijek trajanja 1.000sati)**
- **Boja: crna / svjetlozelena**
- **Vidno polje filtra za varenje: 45 x 115 mm**

Upotreba:

MIG / MAG varenje, varenje s pomoću elektroda i plazma varenje

Standard:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno: 0,16 ms

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo: 300 ms

Klasifikacija prema EN 379: 1 / 1 / 2 / 2

Tehnički opis

Tip	WELDCAP
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	300 ms
Klasifikacija prema EN 379	1 / 1 / 2 / 2
Opskrba energijom	na bateriju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,16 ms
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta proizvoda	Maska za varenje