

**Radna jakna Highline, sivo / crna, konfekcijska veličina DE: 48****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091312 48
GTIN	4030913068008
Razred artikla	06I

**Opis****Izvedba:**

Nova i moderna kolekcija **Highline** od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje te je otporna na skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otpornog platna. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podesiva vezica.

**Radna jakna** s naborom na leđima i gumiranim strukom za optimalnu udobnost pri nošenju.

- **Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.**
- **Prekriveni čeonu patentni zatvarač.**
- **Džep za mobitel na lijevom rukavu.**
- **Dva našivena bočna džepa.**
- **Podesivi rub rukava sa zatvaračem od čička.**

**Funkcija:**

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

**Napomena:**

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Više informacija o veličinama i bojama možete pronaći unutar QR-koda.**

**Jakna** u kombinaciji **zrnato plava / tamno modra** pod br. 091311.

Pranje: 60 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Smještanje torbice za mobitel	na lijevom rukavu
Manšete rukava	Podesivi renderi sa zatvaračem od čička.
Veličina FR	44
Konfekcijska veličina DE	48
Bočni džepovi	postavljeno
Zatvarači na jaknama	Patentni zatvarač
Završetak vijenca	Gumirani struk
Broj bočnih džepova	2
Uzdužni nabori na leđima	da
sakriveni zatvarač	da
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom	2
Serija	Highline
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	285 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Standardna odjeća	UV standard 801
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C
Boja	sivo / crna
Vrsta proizvoda	Radna jakna

