

**MK prihvat, tip: 3/19****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118920 3/19
GTIN	4045197038265
Razred artikla	12D

Opis**Upotreba:**

Za prihvat krunskih svrdla u stacionarnim bušilicama.

Odgovara :

Svrdlo s Weldon drškom Ø 19 mm.

Morse konus MK veličina: 3

Ø drške: 19 mm

prikladno za Ø jezgrenih svrdla: 12 - 60 mm

Hladno podmazivanje: ručno

Tehnički opis

prikladno za Ø jezgrenih svrdla	12 - 60 mm
Morse konus MK veličina	3
Hladno podmazivanje	ručno
Ø drške	19 mm
Vrsta proizvoda	Ručice