

Garant
Svrđlo za centriranje HSS B lijeva, bez prevlake, Nazivni Ø DC k12: 2,5 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Razred artikla	11A

Opis
Izvedba:

Brušeno iz punog komada, s posebno brušenom stražnjom površinom.

S dodatnim zaštitnim konusom (zaštitni kut od 120°), spiralni žlijebovi, **lijevia spirala**.

Nazivni Ø D_C: 2,5 mm

za Ø obratka: 20 – 30 mm

Ø drške D_s: 10 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,03 mm/okr

Tehnički opis

Nazivni Ø D _C	2,5 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,03 mm/okr
za Ø obratka	20 – 30 mm
Tolerancija drške	h7
Broj oštrica Z	2
Ø drške D _s	10 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 333

Tip	B
Tolerancija nazivnog Ø	k12
Kut upuštanja	120 stupanj
Smjer rezanja	lijevi
Drška	Cilindrična drška s h7
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Bušenje svrdlom za centriranje