

duMONT**Igla za provlačenje HSS za dosjed P9, tip: 8C1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290406 8C1
GTIN	662600888060
Razred artikla	29J

Opis**Upotreba:**

Za izradu utora za klin prema DIN 6885.

Dio isporuke:

Igla za provlačenje uključuje sve potrebne dodatke.

Napomena:

- **Kod materijala velike čvrstoće povećajte broj prolaza ili upotrijebite posebne igle za provlačenje (na upit).**
- **Nakon 1. i 2. prolaza ticalo kratko podignite – igla za provlačenje sama se poravnava.**
- **Površinski prevučene igle za provlačenje i igle za provlačenje u colima isporučive su na upit.**
- **STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).**
- **Vel. 28, 32 i 36 isporučive na upit u kratkom roku.**

Rezni materijal: HSS

Duljina igle: 299 mm

širina utora za pero: 8 mm

dubina utora za pero: 3,3 mm

za Ø bušenja prema DIN 3570: 22 - 30 mm

Duljina prostora u čeliku: 10 - 64 mm

potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora: 1700 kg

Tehnički opis

Duljina prostora u čeliku	10 - 64 mm
za Ø bušenja prema DIN 3570	22 - 30 mm
Širina leđa	9,63 mm
dubina utora za pero	3,3 mm
Broj krugova	3
Duljina igle	299 mm
širina utora za pero	8 mm
potreban prostorni tlak kod St50i maksimalna duljina prostora	1700 kg
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Alat za prostornu prešu

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Ulje

prikladno

PriborPodložni lim za iglu za provlačenje br. 290405 – 407 tip
8C1

290410 8C1