

Garant**Momentni ključ bez skale s reverzibilnom račnom, maks. stezni moment: 320Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	657460 320
GTIN	4045197996022
Razred artikla	61E

Opis**Izvedba:**

Momentni ključ s jednim krakom bez skale za podešavanje. Postavite željenu vrijednost zateznog momenta pomoću alata za postavljanje br. 657452 vel. 1 zajedno s odgovarajućim uređajem za ispitivanje.

Čvrsto ugrađena **dvosmjerna račna** s izbacivačem – **za desni i lijevi hod**. Momentni ključ samo s pokretanjem udesno.

Funkcija:

Kod postizanja namještenog momenta ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Točnost:

± 2% od podešene vrijednosti.

Podaci:**Legenda za nacrt i formulu:**

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Tehnički opis

Smjer momenta	Pritezanje udesno
maskimalan okretni moment	320 Nm
Točnost mjerenja momenta	±2 %
Težina	1200 g
Područje okretnog momenta	60 - 320 Nm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Očitavanje	Nm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Priključak	Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Ukupna duljina L	672 mm
Standard	DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [L ₃]	577 mm
Odziv	aktivirajući
Kalibriranje	O6
Kalibriranje	O7
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	akustično
Mjerna tehnika	mehaničko
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

PostavkeMomentni ključ bez skale tip SET	020080 SET
Kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale maks. stezni moment 400 Nm	020090 400
	020020 1000

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment
1000 Nm

DAkS kalibriranje i podešavanjeMomentni ključ bez skale
maks. stezni moment 1000 Nm

020190 1000

Pribor

Ključ za podešavanje okretnog momenta tip 1

657455 1