

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M26X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M26X1,5
GTIN	4045197999283
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø drške D _s	18 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10

Razred tolerancije	6H +0,20
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø navoja	26 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	24,5 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	78 mm
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	26
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje