

Garant**XDMT120516ZDER, HB4420, tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212897 S
GTIN	4045197625854
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Tehnički opis**

Tip	S
Posmak f_z po zubu	0,5 mm
Kutni radijus	1,6 mm
Debljina pločica S	5.56 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDMT120516ZDER
Vrsta	HB4420
Rezni materijal	HM
preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	2 mm

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Prevlaka	PVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Inconel	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		