

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M19X1,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130006 M19X1,25
GTIN	4062406008642
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D₅: 16 mm

4-kutna drška □: 12 mm

Ø osnovne rupe: 17,75 mm

Tehnički opis

Ø navoja	19 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	140 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H

Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D _s	16 mm
Dubina navoja	57 mm
Nagib navoja	1,25 mm
4-kutna drška □	12 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	17,75 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M19×1,25
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje