

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, MF: M13X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M13X1,5
GTIN	4062406018962
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	110 mm
Dubina navoja	32,5 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	9 mm
Ø drške D _s	11 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1,5 mm
Ø navoja	13 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø osnovne rupe	11,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M13×1,5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje