

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: 0,390-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130031 0,390-27
GTIN	4062406037017
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Navoji po colu	27
4-kutna drška □	8 mm
Ø osnovne rupe	9 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Dubina navoja	19,812 mm
Nagib navoja	0,941 mm
Standard	DIN 371
Ø navoja	9,906 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Vrsta navoja	UNS-LH

Veličina navoja	0,390-27 UNS LH
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje