

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, tip: 5/8-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130035 5/8-27
GTIN	4062406039493
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 27

Ø navoja: 15,88 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 15 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	15 mm
Ø drške D _s	12 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ukupna duljina L	110 mm
Ø navoja	15,88 mm
Standard	DIN 376

Navoji po colu	27
Nagib navoja	0,94 mm
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	9 mm
Dubina navoja	47,64 mm
Vrsta navoja	UNS
Veličina navoja	5/8-27 UNS
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni urezник za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrđla za navoje