

Garant
Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.7/8-10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130036 1.7/8-10
GTIN	4062406043063
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNS-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 10

Ø navoja: 47,625 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 45,3 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	10
Dubina navoja	95,25 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2,54 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	36 mm
4-kutna drška □	29 mm
Broj oštrica Z	4

Ø osnovne rupe	45,3 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	250 mm
Ø navoja	47,625 mm
Vrsta navoja	UNS-LH
Veličina navoja	1.7/8-10 UNS LH
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje