

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, tip: 1.11/16-12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130046 1.11/16-12
GTIN	4062406051839
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UN-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Navoji po colu: 12

Ø navoja: 42,86 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 40,85 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Ø drške D _s	36 mm
Dubina navoja	107,15 mm
Navoji po colu	12
Broj steznih utora	4
Ø navoja	42,86 mm
Ukupna duljina L	220 mm

Ø osnovne rupe	40,85 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	29 mm
Nagib navoja	2,117 mm
Vrsta navoja	UN-LH
Veličina navoja	1.11/16-12 UN LH
Prevlaka	TiN
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje