

Garant
Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, tip: 3-4

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130055 3-4
GTIN	4062406054922
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS

Navoji po colu: 4

Ø navoja: 76,2 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

 Ø drške D_s: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 69,71 mm

Tehnički opis

Dubina navoja	114,3 mm
Navoji po colu	4
Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	50 mm
Broj steznih utora	8
Ø osnovne rupe	69,71 mm
4-kutna drška □	39 mm
Nagib navoja	6,35 mm

Ukupna duljina L	160 mm
Broj oštrica Z	8
Ø navoja	76,2 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3-4 UNC
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	ASME B1.1
Razred tolerancije	1B
Razred tolerancije	2B +0,10
Razred tolerancije	3B
Razred tolerancije	2B +0,20
Razred tolerancije	2B
Razred tolerancije	2B +0,05
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za osnovne i odobrene rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje