

**Garant****Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala pojačana kontura, HSK-63 kratko, Stezni Ø D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308296 8
GTIN	4045197701497
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Čelik za rad na povišenim temperaturama.
- Moguće namještanje duljine alata do 10 mm.
- Za HSS i HM.
- Drške tvrdo tokarene (za miran rad!)
- S Balluffchip rupom.
- Pjeskareno staklom.
- S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje istih.

**Prednost:**

**Optimizirana izvedba. Za prigušivanje vibracija, bolja površina obratka, manje opterećenje vretena i alata.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnim drškom s tolerancijom h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Termostezni produžeci br. 302410 – 302416. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 304755.

Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja

Stezni Ø D<sub>1</sub>: 8 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø D: 28,8 mm

Ø D<sub>2</sub>: 22 mm

## Tehnički opis

Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	28,8 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Prihvat	HSK-63 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Donji ormar	354290
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9