

**ER stezna čahura s brtvom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 9mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 308986 9      |
| GTIN           | 2050001767226 |
| Razred artikla | 39Y           |

**Opis****Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

**Zaštita od korozije:** Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Napomena:**

S **brtvljenjem** za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. **Slično** ISO 15488-A.

**Tehnički opis**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 9 mm        |
| Prihvat            | ER 32       |
| Standard           | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije   | ≤ 5 µm      |
| Tip                | 469 E       |
| Vanjski Ø D        | 32,7 mm     |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ukupna duljina  | 40 mm           |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |