

**Garant****Povlačni vijak s unutarnjim hlađenjem, za Ø trna: 27mm**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	575096 27
GTIN	4062406057077
Razred artikla	53D

### Opis

**Izvedba:**

Povlačni vijak (pocinčan) s unutarnjim šesterokutom. **S provrtima za rashladno sredstvo.**

**Upotreba:**

Za prihvat okruglih i tanjurastih četki GARANT. **Obratite pozornost na okretni moment.**

### Tehnički opis

Ø glave	50 mm
preporučeni stezni moment	25 Nm
Širina ključa	8 mm
za trn Ø	27 mm
Debljina glave K	8,5 mm
Navoj M	M12
Vrsta proizvoda	Pritezni vijak

