

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER čahura HP s brtvom, ER 25, nazivni stezni Ø d: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 309374 10     |
| GTIN           | 2050001766359 |
| Razred artikla | 33F           |

**Opis****Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

**Zaštita od korozije:** Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Odgovara:**

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

• **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**

• **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

S **brtvom** za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara). **Slično** ISO 15488-A.

**Tehnički opis**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 10 mm       |
| Prihvat            | ER 25       |
| Standard           | ISO 15488-A |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Točnost rotacije | ≤ 2 μm          |
| Tip              | 429 E           |
| Vanjski Ø D      | 25,7 mm         |
| Ukupna duljina   | 34 mm           |
| Vrsta proizvoda  | Stezna kliješta |