

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER čahura HP s brtvom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309377 13
GTIN	2050001765048
Razred artikla	33F

Opis**Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

• **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**

• **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

S **brtvom** za unutarnje hlađenje (primjenjivo do 60 bara). **Slično** ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	13 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-A

Točnost rotacije	≤ 2 μm
Tip	469 E
Vanjski Ø D	32,7 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta