

**FAHRION®**  
FAHREYOND PRECISION**ER čahura HP, ER 40, nazivni stezni Ø d: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309379 8
GTIN	2050001768308
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

**Zaštita od korozije:** Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Odgovara:**

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	8 mm
Prihvat	ER 40
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 2 µm

Tip	472 E
Vanjski Ø D	41 mm
Ukupna duljina	46 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta