

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 40, nazivni stezni Ø d: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309419 20 |
| GTIN | 2050001765451 |
| Razred artikla | 39Y |

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.

S brtvom za unutarnje hlađenje (do 100 bara!).

FAHRION®- zaštita od korozije:

- Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
- Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------------|
| Nazivni stezni Ø d | 20 mm |
| Prihvat | ER 40 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 4716 E |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Vanjski Ø D | 40,7 mm |
| Ukupna duljina | 46 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |