

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 40, nazivni stezni Ø d: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309419 22
GTIN	2050001765468
Razred artikla	39Y

**Opis****Izvedba:**

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.

S brtvom za unutarnje hlađenje (do 100 bara!).

**FAHRION®- zaštita od korozije:**

- Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
- Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Odgovara:**

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

**FAHRION®** stezna čahura slično ISO 15488-A.

**Tehnički opis**

Nazivni stezni Ø d	22 mm
Prihvat	ER 40
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4716 E

Vanjski Ø D	40,7 mm
Ukupna duljina	46 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta