



ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom, ER 25, nazivni stezni \varnothing d: 8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309413 8
GTIN	2050001765802
Razred artikla	39Y

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.

S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.

FAHRION® - zaštita od korozije:

- Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
- Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni \varnothing d	8 mm
Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	4282 E

Vanjski Ø D	25,7 mm
Ukupna duljina	34 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta