

FAHRION®
FAHRION® PRESSION
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom, ER 32, nazivni stezni Ø d: 9mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309418 9
GTIN	2050001766014
Razred artikla	39Y

Opis
Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.

S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!) i mlaznicama.

FAHRION® - zaštita od korozije:

- **Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.**
- **Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.**

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni Ø d	9 mm
Prihvat	ER 32
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	4537 E

Vanjski Ø D	32,7 mm
Ukupna duljina	40 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta