

**ER stezna čahura s brtvom, ER 11, nazivni stezni \varnothing d: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308882 5
GTIN	2050001764850
Razred artikla	39Y

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno.

Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S **brtvljenjem** za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. **Slično** ISO 15488-A.

Tehnički opis

Nazivni stezni \varnothing d	5 mm
Prihvat	ER 11
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	4012 E
Vanjski \varnothing D	11,2 mm

Ukupna duljina	18 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta