



Garnitura ER čahura HP s brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E, ER 16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309391
GTIN	2050001764782
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

Zaštita od korozije: Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara :

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

Točnost rotacije: ≤ 2 µm

Tehnički opis

Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 2 µm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta