

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT
**Garnitura ER čahura HP s brtvom (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309394
GTIN	2050001766434
Razred artikla	33F

**Opis**
**Izvedba:**

Koncentričnost sustava i točnost ponavljanja **3 µm** (3×D, maksimalno = 50 mm), u kombinaciji s glavom FAHRION CENTRO P.

**Zaštita od korozije:** Stezne čahure su u potpunosti prevučene s FAHRION Protect, ujedno i funkcijske površine.

**Prednost:**

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

**Odgovara :**

Precizna stezna glava za ER čahure CENTRO P.

**Napomena:**

- **Optimalna rotacija postiže se isključivo kod korištenja u CENTRO P glavi.**
- **Područje stezanja h10 (isključivo nazivna dimenzija).**

Točnost rotacije: ≤ 2 µm

**Tehnički opis**

Prihvat	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 2 µm

Vrsta proizvoda

Stezna kliješta