

Garant**Termostežni produžetak 3°, antivibracijski, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302415 20/8 |
| GTIN | 4045197701374 |
| Razred artikla | 31P |

Opis**Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC) do maksimalno 80 bara. Uključujući vijak za namještanje duljine. **HM jezgra unutar produžetka** prigušuje vibracije.

Maksimalan dozvoljen broj okretaja 8.000 min⁻¹.

Prednost:

- **Izbjegavanje vibracije u steznom sustavu.**
- **Bolje obrađene površine.**
- **Produženje vijeka trajanja alata.**

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Ø drške d | 20 mm |
| Ø rupe D ₁ | 8 mm |
| Ø D ₂ | 14 mm |
| Ukupna duljina | 210 mm |
| Atribut imena proizvoda | L = 210 mm |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara |
| Vibracija | prigušen |
| Vrsta proizvoda | Produžetak |