

**Garant****Termostezni produžetak 3°, antivibracijski, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302415 20/10
GTIN	4045197701381
Razred artikla	31P

**Opis****Izvedba:**

S provrtom za unutarnji dovod rashladnog sredstva (IC) do maksimalno 80 bara. Uključujući vijak za namještanje duljine. **HM jezgra unutar produžetka** prigušuje vibracije.

Maksimalan dozvoljen broj okretaja 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Prednost:**

- **Izbjegavanje vibracije u steznom sustavu.**
- **Bolje obrađene površine.**
- **Produženje vijeka trajanja alata.**

**Tehnički opis**

Ø rupe D <sub>1</sub>	10 mm
Ø drške d	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Ukupna duljina	210 mm
Atribut imena proizvoda	L = 210 mm
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Vibracija	prigušen
Vrsta proizvoda	Produžetak