

**Garant****Radna stolica, integralna pjena, s klizačem i prstenom za noge, visoka****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965052
GTIN	4045197702418
Razred artikla	91Z

**Opis****Izvedba:**

Udobna rotirajuća hoklica od **integralne pjene**, laka za održavanje, periva, **robustna** i otporna na blage kiseline i lužine, kao i mehaničko djelovanje.

Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s **prstenastim okidačem**. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Dosjedne površine Ø 350 mm

Nosivost: 120 kg.

**Standard:****DIN 68877****Tehnički opis**

Križno postolje Ø	690 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Materijal sjedišta otporan na blage kiseline i lužine	da
Boja materijala sjedala	crna

Standard	DIN 68877
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Sjedalo Ø	350 mm
Nosivost	120 kg
Materijal sjedala	Integralna pjena
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Vrsta podešavanja po visini	Aktiviranje prstena
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	580 - 850 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

---

## Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	962518
-----------------------------------	--------