

**Garant****Radna stolica, integralna pjena, s klizačem, niska****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965051
GTIN	4045197702401
Razred artikla	91Z

**Opis****Izvedba:**

Udobna rotirajuća hoklica od **integralne pjene**, laka za održavanje, periva, **robustna** i otporna na blage kiseline i lužine, kao i mehaničko djelovanje.

Visina sjedala može se namjestiti pomoću sigurnosnih plinskih tlačnih opruga s **prstenastim okidačem**. Aluminijsko križno postolje s pet krakova.

Dosjedne površine Ø 350 mm

Nosivost: 120 kg.

**Standard:**

**DIN 68877**

**Tehnički opis**

Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Materijal sjedala	Integralna pjena
Standard	DIN 68877

Križno postolje Ø	690 mm
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Boja materijala sjedala	crna
Materijal sjedišta otporan na blage kiseline i lužine	da
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam
Nosivost	120 kg
Sjedalo Ø	350 mm
Vrsta podešavanja po visini	Aktiviranje prstena
Izvedba	bez kotačića
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	440 - 610 mm
Vrsta proizvoda	Radne stolice

---

## Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	962518
-----------------------------------	--------