

**Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna, Tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	269436 1
GTIN	4062406059309
Razred artikla	29Y

Opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelna 1 Pogon: TX8

Navoji: M3

Duljina D (L): 7,3 mm

Stezni moment: 2,25 - 5 N·m

Tehnički opis

Stezni moment	2,25 - 5 N·m
Duljina D (L)	7,3 mm
Navoji	M3
Pogon	TX8