

**CNMG 190612, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 190612 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PH
Dubina reza a_p : 1 - 10 mm
Posmak f : 0,25 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	CA025P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Kutni radijus	1,2 mm
Posmak f	0,25 - 0,8 mm/okr

Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje