

**CNMM 190616, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250504 CA025P
GTIN	4960664863822
Razred artikla	25E

**Opis**

CNMM 190616 CA025P Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PX  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 11 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,25 - 0,9 mm/okr
Rezni materijal	HM
Vrsta	CA025P
Dubina reza $a_p$	1 - 11 mm
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,6 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min

Lomač odvojenih čestica	PX
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje