

**SNMG 150612, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 150612 CA025P Kutni radijus: 1,2 mm  
Vrsta: CA025P  
Lomač odvojenih čestica: PH  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 420 m/min

**Tehnički opis**

Posmak $f$	0,25 - 0,8 mm/okr
Vrsta	CA025P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PH
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min

Fina/gruba obrada	Grubo rezanje
Kutni radijus	1,2 mm
Rezni materijal	HM
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje