

**VNMG 160404, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 CA025P
GTIN	4960664857715
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Vrsta	CA025P
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	105 - 435 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak $f$	0,13 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	PQ
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje