

**WN.G 080404, Vrsta: CA025P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 420 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Vrsta	CA025P
Lomač odvojenih čestica	PS
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	HM
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404

Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje