

**WNMG 080416, Vrsta: CA025P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252118 CA025P
GTIN	4960664865932
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080416 CA025P Vrsta: CA025P
Lomač odvojenih čestica: PS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 420 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PS
Vrsta	CA025P
Kutni radijus	1,6 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto

Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 420 m/min
Prevlaka	CVD
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080416
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje