

**CNMG 120408, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 120408 PR005S Vrsta: PR005S
Lomač odvojenih čestica: MU
Dubina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,15 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 90 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	S
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PR005S
Lomač odvojenih čestica	MU
Fina/gruba obrada	Gruba obrada

Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 90 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje