

**DNMG 150608, Vrsta: PR015S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 PR015S Vrsta: PR015S
Lomač odvojenih čestica: MU
Dubina reza a_p : 0,5 - 3,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,18 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 25 - 70 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta	PR015S
Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	25 - 70 m/min
Lomač odvojenih čestica	MU

Posmak f	0,05 - 0,18 mm/okr
Dubina reza a _p	0,5 - 3,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje