

**VNMG 160404, Vrsta: PR005S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Vrsta	PR005S
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 90 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	MU
Glavna primjena	S
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezni materijal	HM
Prevlaka	Megacoat Hard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje