

**Garant****12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola, širina ključa: 27mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 642529 27     |
| GTIN           | 4062406062057 |
| Razred artikla | 61A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

**Otvori ključeva uske tolerancije** štite od oštećenja glave vijaka i matice. **Tanka stijenka** omogućuje rad i na najužim mjestima. Dvostruki šesterokutnik s profilom **HT-drive** štiti vijke i matice.

**Standard:****DIN 3124-L****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Napomena:**

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadni ključ, dugački, dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 642532; HOLEX: br. 642522).

**Tehnički opis**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Širina ključa      | 27 mm         |
| Duljina            | 77 mm         |
| Ø na strani pogona | 36 mm         |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col       |
| Standard           | ASME B 107.5M |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Standard            | DIN EN 3709             |
| Standard            | DIN 3124                |
| Standard            | DIN EN 3710             |
| Standard            | ISO 2725-1              |
| Profil progona      | 12-kutni nasadni ključ  |
| Materijal           | Krom-vanadij čelik      |
| Površina            | kromirano               |
| s AS-Drive profilom | da                      |
| Vrsta proizvoda     | Umetak za nasadni ključ |