

Garant GRIDLINE

**Korpus ormara za alat za ladice, 20×24G, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931035 800
GTIN	4062406062484
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara za alat u 24×28G, odgovarajuće za ladice 20×24G. Za prihvat ladica u rasteru od 25 mm. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Odgovara:**

Ladice br. 931043, 931045, 931046, 931048.

**Lakiranje:**

Svjetlosivo RAL 7035 **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Pri opremanju korpusa ormara za alat ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinačnih prednjih visina ladica daje korisnu visinu ormara.

**Tehnički opis**

Širina	600 mm
Težina	34 kg
Broj vrata	0
Korisna površina za ladice	700 mm

Visina	800 mm
Korisna visina	700 mm
Dubina	700 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	24
Dubina u G	28
Izvedba	za individualno opremanje
maksimalna nosivost	4000 kg
Broj izvlačnih polica	0
Broj ladica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×24G
Vrsta proizvoda	Kućište ormara alata

## Pribor

Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------