

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške/pločice: 40/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	250 mm
Funkcionalna širina L ₄	35 mm
Garnitura opruga	259044 1
Vijak koljenaste poluge	259018 1
Podložna pločica	259031 16
Koljenasta poluga	259015 1
ISO kod držača	PSBNR/L 4040S19
Garnitura zatika za opruge	259047 1
Veličina drške	40 mm
Veličina pločice	19 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.. 1906..
Duljina glave L ₁	48 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač