

Garant GRIDLINE

**Ormar za alat u kompletu s ladicama 200 kg, 26×24G, visina mm / broj ladica: 1500/9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	931115 1500/9
GTIN	4062406062989
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Potpuno opremljen ormar za alat u 30×28G, s ladicama 26×24G. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama. Ladice s rupama za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25mm (od visine prednje strane ladica 75mm). Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Ladica **od 50 mm s 75 kg** nosivosti. Ladica **od 75 mm s 200 kg** nosivosti.

**Plasman:**

Visina prednje strane ladica mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

**Napomena:**

Pri dizanju i transportu ormara treba voditi računa o dostatnom pričvršćenju ladica u korpus.

**Tehnički opis**

Korisna širina ladica u G	26
ComfortClose	ne

Dubina	700 mm
Korisna dubina ladica u G	24
Korisna visina	1400 mm
Užljebljeni gumeni umetci s trostranim zaštitnim rubom	ne
Visina	1500 mm
Korisna dubina ladica	600 mm
Korisna površina za ladice	1400 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	150 mm
Prednja visina ladica	200 mm
Prednja visina ladica	300 mm
širina	750 mm
Broj ladica	9
Korisna površina ladice u G	26×24
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna širina ladica	650 mm
Broj vrata	0
Težina	205 kg
Podkonstrukcija ispod radnog mjesta podesivog po visini	ne
Broj izvlačnih polica	0
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja

Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x24G
Vrsta proizvoda	Ormar za alat

## Pribor

Ladica,200 kg Prednja visina ladice 300 mm	931165 300
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 100 mm	931165 100
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 150 mm	931165 150
Ladica,200 kg Prednja visina ladice 200 mm	931165 200
Maska za bravu za GridLine tip HU21	914227 HU21
Korpus ormara za alat za ladice visina 1500 mm	931155 1500